



Clichet de precizie „Zyklop Comfort” reversibil, 3/8” cu extractor, Tip: 3/8



Date comandă

Numărul de comandă	635296 3/8
GTIN	4013288227195
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Cu extractor și pârgăhie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 4,5°.

Standard:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat, cu înveliș din material plastic.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	230 mm
Număr de dinți	80
Unghi de lucru	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cu izolație din material plastic
Tip produs	Clichet

