



## Insertii de tăiere HELIGRIP, IC830, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 4/0,4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273411 4/0,4
GTIN	7291075488401
Clasa articolului	26C

### Descriere

**Execuție:**

Optimizarea formării așchiilor și a controlului așchiilor.

**Aplicație:**

Pentru strunjire de canelare axială și radială, strunjire și canelare, canelare axială și prelucrare internă. (Insertii de tăiere HELIGRIP pentru aplicații de canelare axială compatibile numai cu suportul HFHR).

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 273766 – 273768.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4 mm
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,5 - 2,4 mm
Toleranță lățime de canelare w	0,05 mm
Avans f strunjire	0,18 - 0,24 mm/rot

INSL	19 mm
Rază la colț R	0,4 mm
Avans f canelare interioară	0,09 - 0,15 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	T
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 140 m/min
Categorie	IC830
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare