

**Capsator manual, Denumirea producătorului: J-29****Date comandă**

Numărul de comandă	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Capsatoare profesionale ușor de utilizat și ergonomice, pentru introducerea cu precizie atât a capselor din sârmă fină și plată cât și a cuielor.

Capsator profesional durabil cu carcasă robustă din zinc turnat sub presiune. Funcția de administrare a celei de-a doua lovituri asigură introducerea coplanară a elementelor de prindere.

- **Sistem de încărcare din partea inferioară, pentru o reîncărcare rapidă, fără dificultăți.**
- **Distanțier pentru introducerea paralelă a rândurilor de capse.**
- **Reglaj pentru forța de percuție.**
- **Sistem patentat de deblocare a siguranței.**
- **Acces ușor și în locurile înguste.**
- **Vizor pentru verificarea volumului de capse disponibil.**

Descriere tehnică

Greutate	1 kg
Tipul de capse compatibile	E, A, D, H, G
Adâncimea max. de lucru pentru clemă	16 mm

Execuție	Capsator manual
Denumirea producătorului	J-29
Tip produs	Capsator