

**NOVUS®****Capsator electric, Denumirea producătorului: J-150****Date comandă**

Numărul de comandă	078410 J-150
GTIN	4009729077702
Clasa articolului	07E

**Descriere****Execuție:**

Capsatoare profesionale ușor de utilizat și ergonomice, pentru introducerea cu precizie atât a capselor din sârmă fină și plată cât și a cuielor.

- **Sistem de încărcare din partea inferioară, pentru o reîncărcare rapidă, fără dificultăți.**
- **Distanțier pentru introducerea paralelă a rândurilor de capse.**
- **Reglaj pentru forța de percucie.**
- **Sistem patentat de deblocare a siguranței.**
- **Acces ușor și în locurile înguste.**
- **Vizor pentru verificarea volumului de capse disponibil.**

Capsator electric puternic (230V / 16A) pentru fixarea profesională a diferitelor materiale.

**Descriere tehnică**

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	1,2 kg
Denumirea producătorului	J-150
Tipul de capse compatibile	A, H, E

Tensiune de rețea	230 V
Curent nominal	16 A
Execuție	Capsator electric
Adâncimea max. de lucru pentru clemă	14 mm
Frecvență de rețea	50 Hz
Tip produs	Capsator