

NOVUS[®]**Capsator cu acumulator, Denumirea producătorului: J-551****Date comandă**

Numărul de comandă	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Capsatoare profesionale ușor de utilizat și ergonomice, pentru introducerea cu precizie atât a capselor din sârmă fină și plată cât și a cuielor.

- **Sistem de încărcare din partea inferioară, pentru o reîncărcare rapidă, fără dificultăți.**
- **Distanțier pentru introducerea paralelă a rândurilor de capse.**
- **Reglaj pentru forța de percuție.**
- **Sistem patentat de deblocare a siguranței.**
- **Acces ușor și în locurile înguste.**
- **Vizor pentru verificarea volumului de capse disponibil.**

Capsator cu acumulator puternic, profesional, pentru fixarea perfectă a diferitelor materiale.

Livrare:

Inclusiv acumulator 1 × 18V/2,0 Ah, încărcător și geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb recomandate consultați Cod 073870.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumulatori incluse	1

Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate	2,7 kg
Tipul de capse compatibile	D, G, E
Adâncimea max. de lucru pentru clemă	14 mm
Denumirea producătorului	J-214
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	2 Ah
Execuție	Capsator cu acumulator
Tip produs	Capsator

Accesorii

AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2
Încărcător cu acumulator Tip ASC145	073890 ASC145
Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55
Încărcător cu acumulator Tip ASC55-8	073890 ASC55-8