

## Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: GSB18V45



### Date comandă

Numărul de comandă	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

**Mașină de găurit și înșurubat Bosch cu percuție și acumulator** pentru cele mai dure lucrări de înșurubare, găurire și percuție.

- **Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii și a descărcării complete.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.**
- **Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotație.**
- **Clips pentru centură (nu 070104).**
- **Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED și acumulator.**
- **Mandrină cu strângere rapidă.**

Șurubelniță cu acumulator robustă cu motor performant.

#### Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion 18V / 3,0 Ah, încărcător și L-BOXX.

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și 073866.

### Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	12,2 m/s <sup>2</sup>
Moment maxim de rotație dur	45 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Denumirea producătorului	GSB 18V-45
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă treapta 1	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Capacitate acumulator	3 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Ø maxim de găurire spiralată în beton	10 mm
Moment maxim de rotație moale	21 Nm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	1 kg
Model constructiv motor	Motor fără perii
Număr de acumulatoare incluse	2
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 2	1900 min <sup>-1</sup>
Utilizare tipică	Medium
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție