

**Nivelă electronică din aliaj ușor, Lungime: 250****Date comandă**

Numărul de comandă	467545 250
GTIN	4007368097167
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Măsoară electronic unghiul și îl afișează digital. Calculatorul de măsurare poate fi calibrat în câteva secunde, atât în poziție orizontală, cât și verticală. Poate fi utilizat și în mod convențional, datorită unui nivel orizontal și unui nivel vertical. Timp de funcționare foarte lung datorită capacității mari a bateriei. Profil robust, cu 4 camere, acoperit cu pulbere, cu 2 suprafețe de măsurare frezate.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterie nr. 081551 6LR61, într-un tub filetat din plastic stabil, transparent.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Lungime	250 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 6LR61
Limită de eroare modul electronic	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grad
Limita de eroare în poziția normală și la măsurarea manipulării	0,5 mm/m
Tehnică de măsurare	digital

Fișă de date

Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă cu bulă