

KÄRCHER**Aspirator pentru suprafețe umede și uscate cu acumulator, Tip: NT22AP-0****Date comandă**

Numărul de comandă	078520 NT22AP-0
GTIN	4054278672328
Clasa articolului	07C

Descriere**Execuție:**

Aspirator pentru suprafețe umede și uscate cu acumulator de la Kärcher. Este extrem de mobil datorită alimentării de la acumulator, deoarece nu mai depinde de cablu.

- **Curățare semiautomată a filtrului.**
- **Filtru pliat drept cu carcasă.**
- **Timp de funcționare a acumulatorului cu sarcină completă 35 min.**
- **Clapetă de protecție protejată pentru compartimentul acumulatorului.**
- **Greutate redusă și dimensiuni compacte.**

Cu NT 22/1 Ap Bp L, oferim primul aspirator umed/uscat cu acumulator, de nivel profesional.

Cu Battery Power de mare putere și cu acumulator, pentru o performanță ridicată de aspirare și timpi lungi de funcționare.

Livrare:

Furtun de aspirare, conductă de aspirare 2× 0,5 m, sac de filtrare din fleece, duză pentru suprafețe umede și uscate de 300 mm, duză pentru spații înguste, filtru din hârtie pliat plat.

Notă:

Acumulator și încărcător compatibile găsiți la Cod 078518 CHARGER și 078519 BATTERY.

Descriere tehnică

Volum recipient	22 l
Număr de acumulatori incluse	0
Tensiunea acumulatorului	36 V
Debit volumic	342 l/min
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate cu acumulator	8,6 kg
Denumirea producătorului	NT22AP
Putere maxim în vacuum	152 mbar
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate