

Aspirator pentru suprafețe umede și uscate, cu acumulator, Tip: GAS1812MC



Date comandă

Numărul de comandă	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Aspirator cu acumulator pentru aspirare mobilă. Transport simplu și manevrare comodă datorită curelei de purtat, de care poate fi prins aspiratorul. Aspirator praf cu baterie pentru clasa de prafuri M.

- **Facilitează lucrul cu sistemul de pornire automată fără fir Bosch.**
- **Putere de aspirare superioară prin motorul fără perii.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite găsiți sub codurile 073851 – 073866. Sistem de pornire automată potrivit găsiți sub codul 070237ff.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime furtun aspirare	1,6 m
Denumirea producătorului	GAS 1812 MC
Tensiunea acumulatorului	18 V

Volum recipient	8 l
Tip acumulator	Litiu-Ion
Debit volumic	1800 l/min
Greutate fără acumulator	8 kg
Număr de acumulatoare incluse	0
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Încărcător de acumulatori Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073853 B18
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18