

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Portplăcuță	259031 39
Mărime coadă	25 mm
Gheară de strângere	259038 2
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Cod ISO Suport	MVJNR/L 2525M16
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 39	259031 39
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500