



## Sortiment Kraftform Kompakt RA VDE, Număr de piese: 17



### Date comandă

Numărul de comandă	667256 17
GTIN	4013288229694
Clasa articolului	63H

### Descriere

#### Execuție:

Mâner Kraftform cu o lungime de 154 mm **cu tije interschimbabile izolate complet până la 1000V** conform **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. Funcția integrată de clichet (40 de dinți/ unghi de revenire de 9°) simplifică și accelerează înșurubarea, fără o reșezare laborioasă. Inel de comutare pentru strângerea și blocarea cu mâna dreaptă și stânga. Livrare în trusă rezistentă din material textil cu închidere cu scai.

#### Avantaj:

Sistem „Take it easy” de găsim a sculelor cu marcarea culorilor după profile – **pentru găsim a simplă și rapidă a sculei necesare.**

· **Cutie de viteze robustă, care nu necesită întreținere, din oțel.**

#### Conținut:

Tije pentru șurubelniță lată: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Lame pentru Philips: PH1 și PH2

Tije pentru șurubelniță Pozidriv: PZ1 și PZ2

Lame Pozidriv/cu canelura (profil combinat): PZ/S1 și PZ/S2 (profil combinat)

Tije pentru Torx®: Ref. TX10; TX15; TX20; TX25

Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: Gr.1

Mâner tip Kraftform cu funcție cu clichet: 1 buc.

### Descriere tehnică

## Fișă de date

Profil de antrenare	Șurubelniță cu fantă
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv / Iată
Număr de șurubelnițe	17
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tip produs	Șurubelniță