

Garant**Set fără prindere Ø 9,75 – 101,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

237539

GTIN

4045197584205

Clasa articolului

29W

Descriere**Execuție:****Capul de alezat de precizie ER plus poate fi adaptat direct pe o mandrină ER40.****Aplicație:**

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și suport pentru plăcuțe amovibile. Extensibil cu adaptor și suport pentru plăcuțe amovibile până la Ø 152,1 mm. **Precizie de poziționare de 0,01 mm / folosind vernierul 0,002 mm în Ø.** Bare de alezat cu plăcuță amovibilă ISO Tip **CC..0602**. Suport de plăcuțe cu plăcuță amovibilă ISO recomandată Tip **CC..09T3**.

Livrare:

câte 1 bară pentru strunjire interioară (lungime max. de alezare): Cod 237630 bară pentru strunjire interioară Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Cod 237634 bară pentru strunjire interioară Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Cod 237640 bară pentru strunjire interioară Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Cod 237642 bară pentru strunjire interioară Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suport pentru plăcuțe amovibile: Cod 237645 pentru Ø 87,75 – 101,1 mm (cu adaptor Cod 237534 până la Ø 114,1 mm).

câte 1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (sau folosiți CC..0602);

Cod 260058 Ref. CU7010 (sau folosiți CC..09T3).

Piese de schimb:

Pentru Cod 237630 – 237642: Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Pentru Cod 237645, 237531; 237532: Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219805.

Recomandare:

- **Plăcuță amovibilă Cod 265340 Ref. F (CBN) pentru materiale călite.**
- **Plăcuță amovibilă Cod 237695 Ref. HB7015 pentru alezaje adânci și adaos de prelucrare redus (control bun al așchiilor la o forță de așchiere redusă).**

Notă:

La ciclul de rotație respectați orientarea tăișului de $\pm 20^\circ$!

Descriere tehnică

Prindere	ER40
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat