

## Șlefuitor pneumatic excentric, Tip: R036CS1HL



### Date comandă

Numărul de comandă	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Clasa articolului	03I

### Descriere

#### Execuție:

Șlefuitor excentric performant cu disc abraziv din poliuretan. **Utilizare confortabilă** datorită carcasei mixte cu greutate redusă și prindere ergonomică. **Aționare pneumatică robustă, silențioasă și fără vibrații**, cu cilindru din oțel, nivel de zgomot redus. Șlefuitor excentric performant cu **autoextracție** pentru suprafețe curate. Cu o cursă de 5 mm.

#### Notă:

Discurile de șlefuire cu scai vezi la Cod. 567775 sau 567901.

### Descriere tehnică

Tipul aspirației	Aspirație proprie
Vibrație maximă conform EN	3,9 m/s <sup>2</sup>
Debit maxim de aer necesar	498 l/min
Cursă	5 mm
Ø disc abraziv	150 mm
Greutate	0,9 kg
Zgomot de lucru	82 dB(A)

Turație maximă	13000 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Aționată cu aer comprimat
Tip produs	Șlefuitor excentric