

**Pantaloni multistandard Bizflame™, gri / albastru, Dimensiune inch: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	091447 40
GTIN	5036108308347
Clasa articolului	04J

Descriere**Execuție:**

Colecția Portwest Bizflame™ Industry a fost dezvoltată pentru utilizare în cele mai dificile condiții. Materialul special protejează împotriva radiațiilor și a căldurii de contact, precum și împotriva stropilor de metal topit. Modelele din această gamă sunt **fără metal**, minimizând riscul de electricitate statică și deteriorarea suprafeței. **Benzile reflectorizante cusute și ignifuge** asigură o vizibilitate sporită. În plus, materialul este robust și **potrivit pentru spălarea industrială**. Foarte stabil din punct de vedere al culorii și formei.

Pantaloni robusti într-un design bicolor oferă un nivel ridicat de confort datorită unei **betelii laterale elastice**.

- **Buzunar riglă și alte șapte buzunare pentru spațiu suficient de depozitare.**
- **Buzunare pentru genunchiere cu ajustare pe înălțime pentru două opțiuni de poziționare.**
- **Tiv reglabil pentru diferite lungimi ale picioarelor.**

Standard:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Descriere tehnică

Sex	Bărbați
Serie	Bizflame
Mărime îmbrăcăminte inch	40
Componentele țesăturii	80% bumbac
Componentele țesăturii	1% fibră de carbon
Componentele țesăturii	19% poliester
Gramaj material / Densitate țesătură	340 g/m ²
Îmbrăcăminte standard	Standard Eco-Tex 100
Spălare	Se poate spăla industrial
Spălare	60 °C spălare delicată
Îmbrăcăminte conform	DIN EN ISO 1149 Proprietăți antistatice
Îmbrăcăminte conform	DIN EN ISO 11611 Protecție la sudură
Îmbrăcăminte conform	DIN EN ISO 11612 Protecție împotriva flăcărilor și căldurii
Culoarea	gri / albastru
Standard	EN 13034-6
Standard	EN IEC 61482-2