



Mască automată de sudură 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro VC, Culoarea: BLACK



Date comandă

Numărul de comandă	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Clasa articolului	040

Descriere

Execuție:

3M™ Speedglas™ mască sudor tip G5-03 Pro este special conceput pentru sudorul versatil. Masca are o **funcție de tastare haptică pentru comutarea între modul de șlefuire sau tăiere**. Configurabil cu diverse accesorii, cum ar fi lampa pentru cască, protecția cefei și protecția capului. Banda pentru cap ergonomică susține confortul ridicat la purtare al căștii echilibrate. Inclusiv filtru de sudare G5-01/03VC (098006 G5-01/03). Masca 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** face posibilă a vedere și un control mai bune a băii de sudură. În treapta întunecată, se poate opta între culoarea naturală, nuanță rece sau nuanță caldă.

Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 73 x 109 mm.

Trepte întunecate de protecție: 8 – 14.

Treaptă luminoasă: 3. Cu baterie 3 V Li (durabilitate 2.000 ore).

Aplicație:

Potrivit în special pentru sudorii versatili care adesea șlefuiesc și tai.

Standard:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

Descriere tehnică

Clasificare conform EN 379	1/1/1/2
----------------------------	---------

Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	G5-03 Pro VC
Culoarea	negru
Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Timp de comutare de la întunecat la luminos	500 - 1300 ms
Număr de acumulatoare incluse	1
Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură [mm]	73 × 109 mm
Tensiune nominală	3 V
Tip produs	Mască pentru sudură