



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Scară de platformă conectabilă, Tip: 1**Date comandă**

Numărul de comandă	966286 1
GTIN	4031405520837
Clasa articolului	98G

Descriere**Execuție:**

Scară de platformă cu urcare pe o singură parte, cu 2 balustrade din aluminiu cu platformă trapezoidală. Cu trepte de 80 mm adâncime, canelate (spațiere trepte 235 mm), conexiune în trepte/bară cu 4 pliți. Protecție împotriva răspândirii cu 2 curele de poliester de înaltă rezistență.

Tavă de depozitare practică (350 × 200 mm) și articulație cu capac de siguranță. Extensibil flexibil cu piese opționale de conectare, piese cod 966288.

Standard:**EN 131****Descriere tehnică**

Material	Aluminiu
Lungime scară	1,43 m
Suprafață de bază (lățime)	0,57 m
Tavă de depozitare disponibilă	da
Înălțimea platformei fără balustradă	0,69 m

Platformă disponibilă	da
mobil	nu
Înălțime de lucru cca.	2,7 m
Accesibilitate	unilateral
Înălțime montant	73 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă	3
Balustradă	2
Lungime L	1,43 m
Adâncime treaptă	80 mm
Greutate	9,5 kg
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Tip produs	Scară cu platformă