



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Schelă de rulare FlexxTower, Înălțime platformă: 2100mm**Date comandă**

Numărul de comandă	966305 2100
GTIN	4031405951013
Clasa articolului	98G

Descriere**Execuție:**

Schela de rulare din tub rotund stabil din aluminiu cu piese de cadru sudate. Cu panouri laterale din aluminiu și rame de balustradă acoperite cu pulbere, cu suport integrat pentru genunchi pentru protecție împotriva căderii. Folosind o metodă 3-T, asamblarea și demontarea simplă și sigură de la nivel la nivel de către o singură persoană, utilizare până la 2 persoane. Instalare fără unelte datorită conectorilor cu fișă și a elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Greutatea redusă a pieselor individuale permite manevrarea ușoară, precum și economie de spațiu în transport și depozitare. Piesele individuale pot fi stivuite în mod compact unele în altele și utilizate ca cărucioare de transport. Flexibilitate și stabilitate ridicate datorită canetierelor triunghiulare cu balamale cu bază pivotantă - ideale și pentru construcții montate pe perete sau pentru deplasarea în culoarele înguste.

Inclusiv 4 role pivotante Ø 125 mm, cu frână de parcare, introducere centrică a sarcinii și axe. Reglarea înălțimii cu compensarea nivelului.

Standard:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m².

Descriere tehnică

Înălțime de lucru cca.	4,1 m
------------------------	-------

Înălțimea cadrului	3,3 m
Înălțime platformă	2100 mm
mobil	da
Număr de role	4
Lățimea platformei	1200 mm
Adâncimea platformei	600 mm
Greutate	80 kg
Dimensiunea de transport	1400×800×700 mm
Capacitate portantă la produse de urcare	200 kg
Tip produs	Schelă