


**TNMG 160408, Categorie: CA6525**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Clasa articolului	25E

**Descriere**

TNMG 160408 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmtător de așchii: MS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,8 - 4 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmtător de așchii	MS
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,1 - 0,35 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire