

melabo**Ferăstrău vertical pendular fără fir, fără acumulator, Tip: ST18L90****Date comandă**

Numărul de comandă	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Ferăstrău vertical pendular fără fir robust și extrem de util pentru **tăieri precise.**

- **Număr variabil de curse, cursă pendulară și ghidaj pentru pânda de ferăstrău cu arc, cu poziție joasă.**
- **Funcția comutabilă de suflare a așchiilor asigură o vizualizare clară a interfeței.**
- **Circumferință de prindere mică și suprafață de prindere moale.**

Ajutorul de zi cu zi pentru lucrările dvs. de tăiere: Ferăstrău vertical cu acumulator la îndemână pentru tăieri de lemn de până la 90 mm.

- **Funcția comutabilă de suflare a așchiilor asigură o vizualizare clară a interfeței.**
- **Opțiune de aspirație, protecție la repornire.**

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator și încărcător, inclusiv set de extracție, sticlă de protecție și chei hexagonale. Inclusiv protecție împotriva așchiilor.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	8,7 m/s ²
Particularitate	circumferință de prindere mică
Număr de curse	750 - 3000 min ⁻¹
ID producător	ST 18 L 90
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Cursă pendulară	de 4 ori
Tensiunea acumulatorului	18 V
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule	da, Metabo Quick
Forma	Formă de tijă
Grosime max. a materialului oțel	10 mm
Denumirea producătorului	AST 18-26 AS
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Reglaj tăiere oblică	da
Greutate	1,9 kg
Grosime max. a materialului lemn	90 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Ferăstrău