

metabo**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator neinclus cu sistem Quick, Tip: 613156850**

Date comandă

Numărul de comandă	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Clasa articolului	03D

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit cu acumulator, cu și fără sistem Metabo-Quick.

Sistemul Quick economisește mult timp atunci când schimbați frecvent între găurire și înșurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biți cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.

Alegeți între o **echipare completă** cu 2 acumulatori, încărcător și o carcasă robustă din plastic și **mașină fără accesorii**, în cutie, dacă aveți deja acumulatori. Sigur că acumulatorii și încărcătorul îl puteți achiziționa și separat. De altfel, toți acumulatorii de la Metabo sunt acoperiți de o **garanție de 3 ani**, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Alte facilități, precum **lumina de lucru puternică cu LED-uri** și **cârligul practic pentru curea**, oferă și mai mult confort atunci când lucrați.

- **Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.**
- **Oprire de precizie: ambreiaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru lucrări exacte și sensibile.**

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu schimbare rapidă, fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Ambalaj	Metabox
Turație de mers în gol	0 - 500 min ⁻¹
Turație de mers în gol	0 - 1700 min ⁻¹
Denumirea producătorului	BS 18 L BL Q
Utilizare tipică	Medium
Număr de acumuloare incluse	0
Model constructiv motor	fără perii
Moment maxim de rotație dur	65 Nm
Greutate fără acumulator	0,9 kg
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Moment maxim de rotație moale	28 Nm
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V
USP2	Motor fără perii, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, fără acumulator

Accesorii

AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2
Încărcător cu acumulator Tip ASC145	073890 ASC145
Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55
Încărcător cu acumulator Tip ASC55-8	073890 ASC55-8