

metabo**Mașină de găurit cu percuție cu acumulator Li-Ion, Tip: 613157500****Date comandă**

Numărul de comandă	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:****Mașină de găurit cu percuție cu acumulator, cu motor fără perii și angrenaj cu două trepte.**

Alegeți între un set complet de 2 baterii, încărcător și o valiză robustă din plastic sau mașina fără accesorii în cutie dacă aveți deja unele baterii. Desigur, bateriile și încărcătoarele pot fi achiziționate și separat.

Apropo, toate pachetele de baterii Metabo sunt acoperite de o garanție de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Detalii suplimentare, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri strălucitoare și cârligul practic pentru curea, oferă și mai mult confort în muncă.

- **Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, cu acumulator, cu design extrem de compact, pentru aplicații universale.**
- **Funcție de găurire cu percuție, pentru găurirea în zidărie.**

Avantaj:**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină rapidă, 2x acumulatori Li-Ion, încărcător și geantă de transport.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la nr. 073870 și 073890.

Descriere tehnică

Număr de acumuloare incluse	2
Greutate fără acumulator	0,9 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Model constructiv motor	fără perii
Număr maxim de percuții	25500 min ⁻¹
Capacitate acumulator	2 Ah
Denumirea producătorului	SB 18 L BL
Moment maxim de rotație dur	65 Nm
Moment maxim de rotație moale	28 Nm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Turație de mers în gol	0 - 1700
Turație de mers în gol	0 - 500
Utilizare tipică	Mediu
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Metabox
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție