

metabo**Mașină de găurit cu percuție cu acumulator Li-Ion, Tip: 602360650****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 070121 602360650 |
| GTIN | 4061792187863 |
| Clasa articolului | 03D |

Descriere**Execuție:****Mașină de găurit cu percuție cu acumulator, cu motor fără perii și angrenaj cu două trepte.**

Alegeți între un set complet de 2 baterii, încărcător și o valiză robustă din plastic sau mașina fără accesorii în cutie dacă aveți deja unele baterii. Desigur, bateriile și încărcătoarele pot fi achiziționate și separat.

Apropo, toate pachetele de baterii Metabo sunt acoperite de o garanție de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.

Detalii suplimentare, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri strălucitoare și cârligul practic pentru curea, oferă și mai mult confort în muncă.

- **Mașină de găurit cu percuție fără fir cu putere maximă pentru cele mai grele aplicații.**
- **Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.**
- **Oprire de precizie: ambreiaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru lucrări exacte și sensibile.**
- **Oprire electronică de siguranță: fără recul la blocarea burghiului - pentru o protecție ridicată a utilizatorului.**

Avantaj:**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină rapidă, 2x acumuloare Li-Ion, încărcător și geantă de transport.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la nr. 073870 și 073890.

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Număr maxim de percuții | 38000 min ⁻¹ |
| Moment maxim de rotație dur | 130 Nm |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 - 13 mm |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 13 mm |
| Utilizare tipică | Heavy Duty |
| Ø maxim de găurire spiralată în beton | 16 mm |
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V |
| Ø maxim de găurire spiralată în lemn | 68 mm |
| Ambalaj | Metabox |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Turație de mers în gol | 0 - 550 |
| Turație de mers în gol | 0 - 2000 |
| Capacitate acumulator | 5,2 Ah |
| Model constructiv motor | fără perii |
| Denumirea producătorului | SB 18 LTX BL I |
| Număr de acumuloare incluse | 2 |
| Moment maxim de rotație moale | 65 Nm |
| Greutate fără acumulator | 2,5 kg |
| Tip produs | Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție |

Accesorii

Acumulator Li-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah

073870 5,2