

**Garant****Set fără prindere Ø 9,75 – 164 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

237569

GTIN

4045197602039

Clasa articolului

29W

**Descriere****Execuție:**

Pentru Ø 9,75 – 164 mm, bară și accesorii în trusă. **Extensibil** cu punte de legătură Cod 237560 până la Ø 320 mm.

**Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm în Ø.**

**Aplicație:**

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Bare și suporturi pentru plăcuțe amovibile cu plăcuță amovibilă ISO compatibilă tip **CC..0602**.

**Livrare:**

Câte 1 bară (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Cod 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 punte: Cod 237647 pentru mărirea Ø la 86 – 164 mm.

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

**Piese de schimb:**

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

**Recomandare:**

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

---

**Descriere tehnică**

Prindere	HW63
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat