

**Aparat de suflat aer cald, Tip: 89504****Date comandă**

Numărul de comandă	078321 89504
GTIN	4007841089504
Clasa articolului	07E

**Descriere****Execuție:**

**Aparat de suflat aer cald tip tijă HM 2620 E**, de înaltă calitate, pentru utilizări profesionale. Cu reglaj electronic, cu reglare continuă a cantității de aer.

**Aplicație:**

Pentru sudarea și remodelarea maselor plastice, pentru construcție, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezghețare.

**Descriere tehnică**

Tensiune de rețea	230 V
Frecvență de rețea	50 Hz
Debit volumetric aer	150 - 500 l/min
Temperatura aerului	50 - 700 °C
Greutate	840 g
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Putere absorbită	2300 W
Denumirea producătorului	HM 2620 E
Tip produs	Aparat de suflat aer cald

