



## Aparat de măsurare a distanței cu laser DISTO™, Tip: X6



### Date comandă

Numărul de comandă	465550 X6
GTIN	7640180531258
Clasa articolului	47C

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă din plastic rezistentă la șoc cu tastatură cu simboluri ușor de folosit. **Sticlă optică Leica** de înaltă calitate, într-o **carcasă de magneziu** deosebit de rezistentă la temperatură și robustă. Afișaj color iluminat și rotativ pentru lizibilitate optimă. Power Range Technologie™ pentru măsurători **până la 150 m fără placă de miră**. Clasă laser 2 verificată conform ISO 16331-1.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Geantă de protecție și curea pentru mână.

#### Notă:

Transferul datelor prin Bluetooth® Smart; și pe smartphone prin intermediul aplicației Leica „DISTO™ Plan” (Android începând cu versiunea 4.3, Apple începând cu iPhone 4s). Generarea simplă de schițe.

### Descriere tehnică

Vizor digital cu zoom	de 4 ori
-----------------------	----------

Lungime	155 mm
Serie	DISTO™
Lățime	68 mm
Măsurare indirectă (Pitagora)	da
Adunare / scădere	da
Măsurare minimă / maximă	da
Interfață	Interfață Bluetooth
Greutate	230 g
Senzor pentru înclinății (Clinometru)	360 grad
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 65
Înălțime	25 mm
Filet pentru stativ	1/4 UNC inch
Precizie de măsurare	±1,0 mm
Alimentare cu energie electrică	Li-Ion
Apelarea ultimei măsurători	da
Calcularea suprafeței și volumului	da
Rază de acțiune	250 m
Piesă terminală multifuncțională	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Citire comutabilă	mm / inch
Clasă laser conform IEC 825-1	2
Tip produs	Aparat de măsurare a distanței