


Garant**Set de clești ESD, Număr de scule: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	973210 4
GTIN	4067263118282
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură ESD. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport ESD din spumă dură gol Cod 973200 Ref. 973210: 1 buc.

GARANT Clește ESD cu tăiere laterală pentru electronică Cod 726742 Ref. 135: 1 buc.

GARANT Clește ESD cu cioc pentru electronică Cod 727162 Ref. 155: 1 buc.

GARANT ESD clește cu cioc pentru electronică fină cod 727170 măr. 140S: 1 buc.

GARANT ESD clește cu fălci rotunde pentru electronică cod 727175 măr. 135: 1 buc.

Descriere tehnică

Execuție	cu clești
Număr de scule	4
Lățime în G	8
Adâncime	250 mm
Adâncime în G	10

Lățime	200 mm
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Insertție din spumă dură

Accesorii

Clește cu tăiere laterală pentru electronică, pentru materiale feroase Lungimea totală 135 mm	726742 135
Clește cu vârf ascuțit pentru electronică, cu falcă lungă Lungimea totală 155 mm	727162 155
Clește cu cioc pentru electronică Lungimea totală 140S mm	727170 140S
Clește cu fălci rotunde pentru electronică Lungimea totală 135 mm	727175 135
Suport din spumă dură gol pentru seturi de sculeESD Recomandat pentru setul de spumă dură 973210	973200 973210