

Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	45 mm
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	12,5 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Gheară de strângere	259038 2
Cod ISO Suport	MVVNN 2525M16
Portplăcuță	259031 39
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Portplăcuță Tip 39	259031 39
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500