

Garant**Set de capete de alezare Ø 9,75 – 30,1 mm, Prindere: HW63****Date comandă**

Numărul de comandă	237581 HW63
GTIN	4045197607768
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Cu cap de arbore Cod 237591, bare și accesorii în trusă. **Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.**

Reglarea Ø cu joc neglijabil de histerezis.

Pentru Ø 9,75 – 30,1 mm

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO tip **CC..0602...**

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237591 HW63

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Descriere tehnică

Prindere	HW63
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

Cap arboreØ 9,75 – 88,1 mm Prindere HW63	237591 HW63
Bară pentru strunjire interioară	237634
CC.T 060204 Categorie CU7010	260052 CU7010
Bară pentru strunjire interioară	237636
Bară pentru strunjire interioară	237630
Bară pentru strunjire interioară	237632
Set fără prindereØ 9,75 – 30,1 mm	237598