

Garant**Set de capete de precizie Ø 9,75 – 164 mm, Prindere: BT40****Date comandă**

Numărul de comandă	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Pentru **Ø 9,75 – 164 mm**, cu cap de arbore Cod 237546, bară și accesorii în trusă. **Poate fi extins** cu puntea Cod 237560 până la **Ø 320 mm**.

Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Bare de alezat și suporturi pentru plăcuțe amovibile cu plăcuță amovibilă ISO compatibilă tip **CC..0602**.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237546 BT40

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Cod 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 punte: Cod 237647 pentru mărirea Ø la 86 – 164 mm.

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Descriere tehnică

Prindere	BT40
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

Bară pentru strunjire interioară	237634
Suport de plăcuțe amovibile pentru punți Tip 06	237564 06
Bară pentru strunjire interioară reglabilă	237640
Punte	237647
Bară pentru strunjire interioară reglabilă	237642
Bară pentru strunjire interioară	237632
Cap arbore Ø 9,75 – 320 mm Prindere BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Categorie CU7010	260052 CU7010
Bară pentru strunjire interioară	237630
Bară pentru strunjire interioară	237636
Set fără prindere Ø 9,75 – 164 mm	237569