



TNMG 160408, Categorie: KW10

Date comandă

Numărul de comandă	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 160408 KW10 Categorie: KW10
 Sfârâmător de așchii: AH
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm
 Avans f : 0,1 - 0,35 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 400 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	N
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 400 m/min
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfârâmător de așchii	AH
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	KW10

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire