


**KOMET® Unisix® Plăcuță amovibilă, BK79, Denumire tip W29: 10-130****Date comandă**

Numărul de comandă	237050 10-130
GTIN	4047109069893
Clasa articolului	24T

**Descriere****Adaptat pentru :**

Cod 236630; 236635; 236650

**Notă:****Valorile de referință menționate se raportează la KUB Trigon®.**

Datorită geometriei speciale de tăiere, pot fi utilizate doar la burghiul monobloc KOMET KUB® cu tăiș pe dreapta.

Tip: INOX

Cod ISO Plăcuță amovibilă: WOEX 030204

Avans  $f$  în oțel  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,08 mm/rot**Descriere tehnică**

Denumire	10-130
Avans $f$ în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 030204
Categorie	BK79
Tip	INOX

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		