

Garant**Set de capete de precizie Ø 9,75 – 164 mm, Prindere: HSK63****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 237541 HSK63 |
| GTIN | 4045197608512 |
| Clasa articolului | 29W |

Descriere**Execuție:**

Pentru **Ø 9,75 – 164 mm**, cu cap de arbore Cod 237546, bară și accesorii în trusă. **Poate fi extins** cu puntea Cod 237560 până la **Ø 320 mm**.

Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Bare de alezat și suporturi pentru plăcuțe amovibile cu plăcuță amovibilă ISO compatibilă tip **CC..0602**.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237546 HSK63

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

Cod 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 punte: Cod 237647 pentru mărirea Ø la 86 – 164 mm.

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237564 06

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|-----------------|
| Prindere | HSK63 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Sculă de alezat |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Bară pentru strunjire interioară reglabilă | 237640 |
| Bară pentru strunjire interioară | 237632 |
| Bară pentru strunjire interioară | 237630 |
| Cap arboreØ 9,75 – 320 mm Prindere HSK63 | 237546 HSK63 |
| Bară pentru strunjire interioară | 237636 |
| CC.T 060204 Categorie CU7010 | 260052 CU7010 |
| Bară pentru strunjire interioară reglabilă | 237642 |
| Bară pentru strunjire interioară | 237634 |
| Suport de plăcuțe amovibile pentru punți Tip 06 | 237564 06 |
| Punte | 237647 |
| Set fără prindereØ 9,75 – 164 mm | 237569 |