

Garant**Set de capete de alezare Ø 9,75 – 101,1 mm, Prindere: HW63****Date comandă**

Numărul de comandă	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Scula de alezat de precizie ER poate fi adaptată direct pe mandrina cu bucușă elastică ER40.

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și suport pentru plăcuțe amovibile. Extensibil cu adaptor și suport pentru plăcuțe amovibile până la Ø 152,1 mm. **Precizie de poziționare de 0,01 mm / folosind vernierul 0,002 mm în Ø.** Bare de alezat cu plăcuță amovibilă ISO Tip **CC..0602**. Suport de plăcuțe cu plăcuță amovibilă ISO recomandată Tip **CC..09T3**.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237513 HW63

Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare): Cod 237630 bară de alezare Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

Cod 237634 bară de alezare Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

Cod 237640 bară de alezare Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

Cod 237642 bară de alezare Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suport pentru plăcuțe amovibile: Cod 237645 pentru Ø 87,75 – 101,1 mm (cu adaptor Cod 237534 până la Ø 114,1 mm).

câte 1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (sau folosiți CC..0602);

Cod 260058 Ref. CU7010 (sau folosiți CC..09T3).

Piese de schimb:

Pentru Cod 237630 – 237642: Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Pentru Cod 237645, 237531; 237532: Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219805.

Recomandare:

De preferință, cu plăcuțe amovibile Cod 237695 – 237698.

Notă:

Suport pentru plăcuțe amovibile 237531 pentru extindere la intervalul de Ø de 105,75 – 119,1 mm (până la 132,1 cu adaptor 237534).

Suport pentru plăcuțe amovibile 237532 pentru extindere la intervalul de Ø de 125,75 – 139,1 mm (până la 152,1 cu adaptor 237534).

Descriere tehnică

Prindere	HW63
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

Bară pentru strunjire interioară	237630
Bară pentru strunjire interioară reglabilă	237642
CC.T 060204 Categorie CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Categorie CU7010	260058 CU7010
Suport plăcuțe amovibile	237645
Cap pentru prelucrarea alezajelor de precizie Ø 9,75 – 152,1 mm Prindere HW63	237513 HW63
Bară pentru strunjire interioară reglabilă	237640
Bară pentru strunjire interioară	237634
Set fără prindere Ø 9,75 – 101,1 mm	237539