

Garant
Cap arbore Ø 9,75 – 320 mm, Prindere: HW63

Date comandă

Numărul de comandă	237546 HW63
GTIN	4045197608529
Clasa articolului	29W

Descriere
Execuție:

Sub formă de monobloc sau cu prindere HW63. Cu sistem de răcire interioară.

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Răcire interioară: da

Ø exterior D₁: 63 mm

Lungime activă A: 60 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D ₁	63 mm
Prindere	HW63
Lungime activă A	60 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat