

**Garant****Cap arbore Ø 9,75 – 320 mm, Prindere: BT40****Date comandă**

Numărul de comandă	237546 BT40
GTIN	4045197608543
Clasa articolului	29W

**Descriere****Execuție:**

Sub formă de monobloc sau cu prindere HW63. Cu sistem de răcire interioară.

**Piese de schimb:**

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Răcire interioară: da

Ø exterior  $D_1$ : 63 mm

Lungime utilă  $L_1$ : 81 mm

Lungime activă A: 91 mm

**Descriere tehnică**

Prindere	BT40
Ø exterior $D_1$	63 mm
Lungime utilă $L_1$	81 mm
Lungime activă A	91 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat