

**KOMET® Unisix® Plăcuță amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 10-130****Date comandă**

Numărul de comandă	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Clasa articolului	24T

Descriere**Adaptat pentru :**

Cod 236630; 236635; 236650

Notă:**Valorile de referință menționate se raportează la KUB Trigon®.**

Datorită geometriei speciale de tăiere, pot fi utilizate doar la burghiul monobloc KOMET KUB® cu tăiș pe dreapta.

Tip: INOX

Cod ISO Plăcuță amovibilă: WOEX 030204

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,08 mm/rot**Descriere tehnică**

Denumire	10-130
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,08 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 030204
Categorie	BK8425
Tip	INOX

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	80 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		