

Garant
Cap arbore Ø 9,75 – 320 mm, Prindere: HSK63

Date comandă

Numărul de comandă	237546 HSK63
GTIN	4045197608550
Clasa articolului	29W

Descriere
Execuție:

Sub formă de monobloc sau cu prindere HW63. Cu sistem de răcire interioară.

Piese de schimb:

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

Răcire interioară: da

Ø exterior D₁: 63 mm

Lungime utilă L₁: 72 mm

Lungime activă A: 96 mm

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	72 mm
Ø exterior D ₁	63 mm
Prindere	HSK63
Lungime activă A	96 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

