

Garant**DC.T 11T304, Categorie: CB7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 CB7010
GTIN	4045197669605
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 CB7010 Categorie: CB7010

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	70 - 180 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Sfârâmător de aşchii	SM
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 240 m/min

Aplicație secundară	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CB7010
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire