


**Garant****DC.T 11T304, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HB7310
GTIN	4045197669742
Clasa articolului	21G

**Descriere****Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală	350 - 600 m/min
Sfărâmător de aşchii	AM
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuu
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,1 - 4 mm
Categorie	HB7310
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T304
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire