


DC.T 11T304, Categorie: CA6525

Date comandă

Numărul de comandă	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T304 CA6525 Categorie: CA6525

Sfărâmător de așchii: GK

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	GK
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min

Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire