

**Chingă rotundă albastră 8000 kg, Lungime utilă: 1,5m****Date comandă**

Numărul de comandă	086280 1,5
GTIN	2050001735881
Clasa articolului	08Z

**Descriere****Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

**Notă:**

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

**Descriere tehnică**

Lungime utilă	1,5 m
Circumferința	3 m
Lățimea buclei	90 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	8000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	6400 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	16000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	11200 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	8000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

