

Chingă rotundă verde 2000 kg, Lungime utilă: 0,5m**Date comandă**

Numărul de comandă	086255 0,5
GTIN	8718126206740
Clasa articolului	08Z

Descriere**Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

Aplicație:

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

Notă:

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

Descriere tehnică

Lungime utilă	0,5 m
Circumferința	1 m
Lățimea buclei	48 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	2000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	1600 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	4000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	2800 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	2000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

