

**DCMT 070202, Categorie: CA6525****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260481 CA6525 |
| GTIN | 4960664491988 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 50 - 140 m/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 3 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Aplicația principală | M |
| Sfărâmător de aşchii | GK |
| Categorie | CA6525 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT 070202 |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 |

| | |
|------------|------------------------------------|
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |