


**DCMT 11T304, Categorie: SP4019**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260474 SP4019
GTIN	2050001939289
Clasa articolului	28D

**Descriere**

DCMT 11T304 SP4019 Categorie: SP4019

Sfărâmbător de așchii: 73

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 440 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,45 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	73
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 440 m/min
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire