

**Garant****GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile prindere combinată, 3xD,  
Ø DC: 33mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 234005 33     |
| GTIN               | 4045197696762 |
| Clasa articolului  | 21S           |

**Descriere****Execuție:**

Canale de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

**Toleranță la alezare:** -0,1 / +0,3 mm

**Descriere:**

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5xD.

**Aplicație:**

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

**Utilizare text publicitar:**

Cu plăcuțe amovibile Cod GG2340 - GG2389.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe rotative SOGX 110509.

**Notă:**

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239700 15IP (2,8 Nm) |
| Lungime utilă L <sub>1</sub>             | 99 mm                |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                | SOGX 110509          |
| Număr de dinți Z                         | 1                    |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                   | 40 mm                |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Lungimea cozii $L_s$   | 68 mm                              |
| Serie  | Power Drill                        |
| $\varnothing$ nominal D  | 33                                 |
| Limită maximă de ajustare $V_{max}$                              | 0,25 mm                            |
| Lungime activă $L_A$   | 124 mm                             |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior                           | HB6535                             |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior                           | HB6640                             |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior                           | HB630                              |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior                           | HB6810                             |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 3×D                                |
| Coadă tip  | ISO 9766                           |
| Utilizare găurire  | Condiționat găurire de centruire   |
| Utilizare găurire  | Condiționat bombat                 |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Utilizare găurire  | condiționat ieșire oblică          |
| Utilizare găurire  | Condiționată găurirea în set       |
| Răcire interioară  | da                                 |
| Strategie de așchiere  | HPC                                |
| Tip produs   | Burghiu cu plăcuțe amovibile       |

## Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm            | 211750 2,8  |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 15IP           | 239700 15IP |

