

Garant
Cap de alezat HW, Prindere: HW50

Date comandă

Numărul de comandă	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Clasa articolului	29W

Descriere
Execuție:
Precizie de poziționare 0,002 mm pe Ø prin vernier.
Aplicație:

De preferință cu plăcuța amovibilă Cod 237695 – 237698.

Cu suportul Cod 237651 – 237656.

Notă:

Suport pentru plăcuțe amovibile 237604 5 pentru extindere la intervalul de Ø de la 84,9 la 105,1.

Suport pentru plăcuțe amovibile 237604 5 pentru extindere la intervalul de Ø de la 104,9 la 134,1.

Suport pentru plăcuțe amovibile 237604 5 pentru extindere la intervalul de Ø de la 104,9 la 134,1.

Descriere tehnică

Prindere	HW50
Lungime utilă L ₁	90 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC..09T3..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	237606 Ref. 2
Ø arborelui	66,9 - 87,1 mm
Răcire interioară	da

Tip produs

Sculă de alezat