

**Garant**
**Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm, Prindere: HW63**

**Date comandă**

Numărul de comandă	237591 HW63
GTIN	4045197608444
Clasa articolului	29W

**Descriere**
**Execuție:**

Formă de monobloc și cu prindere HW63. Cu răcire interioară. Formă compactă.

**Aplicație:**

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO tip **CC..0602...**

**Recomandare:**

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Răcire interioară: da

Ø exterior D<sub>1</sub>: 55 mm

Lungime activă A: 50 mm

**Descriere tehnică**

Ø exterior D <sub>1</sub>	55 mm
Prindere	HW63
Lungime activă A	50 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

