

# Yale

Chingă violet 1000 kg, două straturi, Lungime: 2m



## Date comandă

Numărul de comandă	086170 2
GTIN	4053981279251
Clasa articolului	08Z

## Descriere

### Execuție:

Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

### Aplicație:

Pentru ridicarea obiectelor mari, ușor de atașat și detașat.

## Descriere tehnică

Lungime	2 m
Lățimea centurii	30 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	1000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	800 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	2000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	1400 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	1000 kg
Tip produs	Chingă