

Garant**Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm, Prindere: BT40****Date comandă**

Numărul de comandă	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Formă de monobloc și cu prindere HW63. Cu răcire interioară. Formă compactă.

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO tip **CC..0602...**

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Răcire interioară: da

Ø exterior D₁: 55 mm

Lungime utilă L₁: 63 mm

Lungime activă A: 90 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D ₁	55 mm
Prindere	BT40
Lungime utilă L ₁	63 mm
Lungime activă A	90 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

