

Garant**Cap arbore Ø 9,75 – 88,1 mm, Prindere: HSK63****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 237591 HSK63 |
| GTIN | 4045197608475 |
| Clasa articolului | 29W |

Descriere**Execuție:**

Formă de monobloc și cu prindere HW63. Cu răcire interioară. Formă compactă.

Aplicație:

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO **tip CC..0602...**

Recomandare:

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lungime utilă L ₁ | 72 mm |
| Ø exterior D ₁ | 55 mm |
| Prindere | HSK63 |
| Lungime activă A | 95 mm |
| Gaură Balluffchip | da |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Sculă de alezat |

